

Anfrage-/Bestellformular

WimTec® FLAT-XL



Waschrinne nach Maß

Bitte retournieren Sie das ausgefüllte Anfrageformular
per E-Mail an WimTec!

Österreich:
E-Mail: office@wimtec.com

Deutschland:
E-Mail: info@wimtec.de

Bestellmenge	Großhändler
 Stück in gleicher Ausführung	 Firmenbezeichnung/Ort

Ihre Daten	Bauvorhaben
 Firma	 Projektnummer
 Ansprechpartner	 Bauvorhaben
 Telefon	 Etage / Raumbezeichnung
 Email	 Wunschtermin
 Straße	 Lieferanschrift: Straße, PLZ/Ort
 PLZ/Ort	
 Land	

Hinweis zur auftragsbezogenen Sonderfertigung:

- ☐ Eine Stornierung nach Produktionsbeginn sowie eine Rückgabe gefertigter Waschtische ist nicht möglich.

Datum

Firmenzeichen / Unterschrift

WimTec Sanitärprodukte GmbH

ÖSTERREICH: Freidegg 50, 3325 Ferschnitz, T: +43 7473 5000 E: office@wimtec.com I: www.wimtec.com

DEUTSCHLAND: Berger Straße 1, 94060 Pocking, T: +49 8531 9994 000 E: info@wimtec.de I: www.wimtec.de

Exaktes messen an fertigen (gefliesten) Wänden erforderlich!

Wandaufbau:

Der Wandaufbau muss zur Befestigung eine ausreichende Tragfähigkeit aufweisen und den auftretenden Flächenpressungen standhalten!

Die Verwendung der WimTec FIX Montagetechnik wird empfohlen.


Befestigung:

- a** Angeformte Montageschürze
- b** Auflagewinkel (Art.Nr. 129 946)
- c** Winkelkonsole (Art.Nr. 129 953, 129 960)

Eckmontage:

Eine Seite Wandanschluss,
zweite Seite Seitenabschluss.


- Kontrolle, ob die Wände im rechten Winkel zueinander stehen!**
Wenn Nische hinten kürzer als vorne: siehe „Wand nicht im rechten Winkel“ auf der nächsten Seite.
- Waschtischbreite (**B**) festlegen.
- Seiten-Achsmaß links (**AL**), rechts (**AR**) definieren.
- Seitenabschluss festlegen



Nischenmontage:

Beide Seiten mit Wandanschluss


- Kontrolle, ob die Wände im rechten Winkel zueinander stehen!**
Wenn Nische hinten kürzer als vorne: siehe „Wand nicht im rechten Winkel“ auf der nächsten Seite.
- Nischenmaß an der rückwärtigen Wand messen (möglichst waagrecht und in Höhe von 850 mm über dem fertigen Fußboden).
Waschtischbreite (**B**) = Nischenmaß minus 6 mm
(für links und rechts je 3 mm Silikonfuge).
- Seiten-Achsmaß links (**AL**), rechts (**AR**) definieren.



Nische und Türstock:

Wenn sich die Türstockverkleidung nicht vorübergehend abnehmen lässt:


- Kontrolle, ob die Wände im rechten Winkel zueinander stehen!**
Wenn Nische hinten kürzer als vorne: siehe „Wand nicht im rechten Winkel“ auf der nächsten Seite.
- Maß (**X**) von Wand zur Türstockverkleidung messen (möglichst waagrecht und in Höhe von 850 mm über dem fertigen Fußboden).
- Waschtischbreite (**B**) = Maß **X** minus 2 mm. Die verbleibenden Freiräume (max. 25 mm) links und rechts werden mit einer Wischleiste abgedeckt (auf Anfrage).
- Seiten-Achsmaß links (**AL**), rechts (**AR**) definieren.



Nische hinten länger als vorne:

Beide Seiten mit Wandabschluss


1. Nischenmaß (**X**) vorne an der schmalsten Stelle messen (möglichst waagrecht und in Höhe von 850 mm über dem fertigen Fußboden).
2. Waschtischbreite (**B**) = **Maß X minus 2 mm**. Die verbleibenden Freiräume (max. 25 mm) links und rechts werden mit einer Wischleiste abgedeckt (auf Anfrage).
3. Seiten-Achismaß links (**AL**), rechts (**AR**) definieren.



Wand kürzer als Waschtischtiefe:

Beide Seiten mit Wandanschluss


1. **Kontrolle, ob die Wände im rechten Winkel zueinander stehen!**
Wenn Nische hinten kürzer als vorne: siehe „Wand nicht im rechten Winkel“.
2. Nischenmaß an der rückwärtigen Wand messen (möglichst waagrecht und in Höhe von 850 mm über dem fertigen Fußboden).
Waschtischbreite (**B**) = **Nischenmaß minus 6 mm**
(für links und rechts je 3 mm Silikonfuge).
3. Seiten-Achismaß links (**AL**), rechts (**AR**) definieren.
4. Maße (**Y**) und (**Z**) für abgeschrägte Ecke definieren.



Wand nicht im rechten Winkel:

Waschtisch hinten oder vorne kürzer.

1. Durch Anhalten eines möglichst langschenkeligen Winkels das Maß (**X**) ermitteln. Dabei Waschtischtiefe von 555 mm berücksichtigen!
Maß **X** = 0 bis 2 mm:
Distanz kann durch eine Silikonfuge aufgenommen werden.
2. **Maß X größer als 2 mm** – bitte bei Bestellung:
Seiten-Achismaß links (**AL**), rechts (**AR**) für **hinten und vorne** bekanntgeben.
Hinweis: Seitenabschluss offen – schräg erforderlich.



Anfrage-/Bestellformular


WimTec® FLAT-XL

Waschrinne nach Maß




Einbauart


☐ Ecke links




☐ Ecke rechts



☐ Nische



☐ Frei




Einzel-, Doppel- oder Reihenwaschtisch nach Maß

Aufmaß und Montage – siehe Seite 2

☐ WimTec FLAT XL 1100

Art.Nr. 129 823


Art.Nr. 129 830



☐ WimTec FLAT XL 1600

Art.Nr. 129 847

Art.Nr. 129 854



(AL) Seiten-Achismaß links: mm

FLAT XL 1100: min. 600 mm bis max. 1200 mm

FLAT XL 1600: min. 850 mm bis max. 1200 mm

Wand nicht im rechten Winkel:

(AL) hinten: mm

(AL) vorne: mm

(AR) Seiten-Achismaß rechts: mm

FLAT XL 1100: min. 600 mm bis max. 1200 mm

FLAT XL 1600: min. 850 mm bis max. 1200 mm

Wand nicht im rechten Winkel:

(AR) hinten: mm

(AR) vorne: mm

(B) Waschtischbreite berechnen: = mm

FLAT XL 1100: min. 1200 mm bis max. 2400 mm

FLAT XL 1600: min. 1700 mm bis max. 2400 mm

Material

☐ Mineralguss
(weiß glänzend)

☐ Mineralwerkstoff
(weiß matt)

Hahnloch

☐ mit Hahnloch
(Standard)

☐ ohne Hahnloch
Art.Nr. 1004456

WimTec Sanitärprodukte GmbH

ÖSTERREICH: Freidegg 50, 3325 Ferschnitz, T: +43 7473 5000 E: office@wimtec.com I: www.wimtec.com

DEUTSCHLAND: Berger Straße 1, 94060 Pocking, T: +49 8531 9994 000 E: info@wimtec.de I: www.wimtec.de

Anfrage-/Bestellformular

WimTec® FLAT-XL

Waschrinne nach Maß



Seitenabschluss

OFFEN – Bei Eck- oder Nischenmontage mit Wandanschluss.




gerade
(Standard)

☐

links

☐

rechts



schräg

Art.Nr. 1004457


☐

links

☐

rechts

Achtung auf Seite 1:
Seiten-Achsmaß (AL/AR)
für hinten und vorne
erforderlich!



abgeschrägte Ecke
Art.Nr. 1004462

☐

links

☐

rechts

Y = mm

Z = mm

GESCHLOSSEN – Bei Montage mit sichtbarem Seitenabschluss.



gerade
Art.Nr. 1004459

☐

links

☐

rechts



schräg

Art.Nr. 1004460


☐

links

☐

rechts

Achtung auf Seite 1:
Seiten-Achsmaß (AL/AR)
für hinten und vorne
erforderlich!



abgeschrägte Ecke
Art.Nr. 1004461

☐

links

☐

rechts

Y = mm


Z = mm

Papiereinwurf

RECHTECKIG (B/H: 125 x 180 mm)

☐

ohne Papiereinwurf


☐

Ausnehmung
mit Sichtkante
Art.Nr. 1004464

☐

Ausnehmung mit
Schachtverkleidung
Art.Nr. 1004466

RUND (ø 155 mm)

☐

mit Papiereinwurf


☐


Ausnehmung
mit Sichtkante
Art.Nr. 1004463

☐

Ausnehmung mit
Schachtverkleidung
Art.Nr. 1004465


Positionierung

Erforderliches Seiten-Achsmaß (AL/AR)
WimTec FLAT XL 1100: min. 850 mm
WimTec FLAT XL 1600: min. 1100 mm


☐

Ablage links


X = mm


☐


Ablage rechts

X = mm


Ausrichtung


☐

Rückkante
Waschbecken


☐

Mitte
Waschtischtiefe


☐

Mitte
Waschbecken

Anfrage-/Bestellformular

WimTec® FLAT-XL

Waschrinne nach Maß



Zubehör



**Ablaufgarnitur
mit Siebeinsatz**

☐ Art.Nr. 129 977



**Ablaufgarnitur
mit Abdeckhaube**


☐ Art.Nr. 129 984



Design-Siphon

☐ Art.Nr. 129 991

Befestigungsmaterial



Auflagewinkel

☐ Art.Nr. 129 946



Winkelkonsole links

☐ Art.Nr. 129 953



Winkelkonsole rechts

☐ Art.Nr. 129 960

Montageelement



**WimTec FIX WT
für Einlocharmatur**

- ☐ mit Wandscheiben
Art.Nr. 101 836
- ☐ ohne Wandscheiben
Art.Nr. 104 097
- ☐ mit UP-Siphon
und Wandscheiben
Art.Nr. 105 278
- ☐ mit UP-Siphon
ohne Wandscheiben
Art.Nr. 106 879



**WimTec FIX WT W7
für Rohbauset W7**

☐ Art.Nr. 119 312



**WimTec FIX WT W6/W5
für Rohbauset W6/W5**

☐ Art.Nr. 113 457



**WimTec FIX WT
für Wandarmaturen**

- ☐ mit Wandscheiben
Art.Nr. 105 162
- ☐ ohne Wandscheiben
Art.Nr. 106 862
- ☐ mit UP-Siphon
und Wandscheiben
Art.Nr. 105 278
- ☐ mit UP-Siphon
ohne Wandscheiben
Art.Nr. 106 879



**WimTec FIX DV
zur Befestigung
einer Winkelkonsole**

☐ **GRIP 36**
Art.Nr. 101 881

zur Befestigung eines
Auflagewinkels

☐ **GRIP 51**
Art.Nr. 130 461